



センサー自身が校正情報を記憶

LT-2 2ch 高精度温度計 Series



(実物大)

● 厚さ20mmで100g、薄型軽量

ポケットにも入り携帯に便利で、電源を入れて計測スイッチを押すだけの簡単操作で計測できる。

● 信頼性の高い温度データを確実に記録

センサー自身が校正した情報を持ち、自動的にその情報を読み込んで間違っただ設定が生じない。

温度分解能は $1/1000^{\circ}\text{C}$ 、互換精度 $\pm 0.01^{\circ}\text{C}$ の高精度。

2ch 同時刻計測、チャンネル間の計測時間差による誤差の発生がない。

LT-2に 1 秒周期で 72 時間記録でき、電池と USB 両方の電源を併用して使用できる。

● 高度なパソコン用ソフトウェア

パソコンにグラフと温度を表示しながら記録でき、記録中に温度データから CSV ファイルを作成したりグラフや数値表示の条件を変更できる。

LT-2に複数の記録が可能で、PC でデータを読み込む時、記録ごとのファイルを自動で作成する。

市販されている温度センサーの情報を LT-2 に登録して温度変換できる。




Gram Corporation

● 温度分解能 1/1000℃

チャンネルごとに独立した温度変換器をそなえ、計測時間差がありません。
 (1℃/秒の変動で 1m秒の差は 1/1000℃)
 温度変換器は単一レンジのため計測値の不連続がありません。
 低電力設定では 10 μW で 1/1000℃計測、気温を高精度で計測できます。
 2秒周期で平均 1 μW以下、自己発熱による誤差を抑えます。

● 多様なサーミスタとPT1000が使用可能

主要なサーミスタは LT-2 に登録済みで、安価なセンサーも使用できます。
 未登録なサーミスタでも R-T テーブル、Steinhart-Hart や B 定数から設定可能で、どのサーミスタでも使用できます。
 PT1000 でサーミスタでは得られない高温までの広い温度範囲を計測できます。



● センサー自身が校正情報を記憶 (特許)

互換精度 ± 0.01℃ を ITS-90 準拠の SPRT と高精度恒温槽で実現しました。
 センサーから校正した R-T データを起動時に読み込みます。(外部から変更不可能)
 複数のセンサーで発生しやすい間違った設定が生じません。
 温度センサーの 2 線に校正情報を持っているため、一般センサーと混在使用
 できます。

● 高度なパソコン用ソフトウェア

ロガーに複数記録したデータを全体とは別に、記録ごとの時間情報が反映した
 ファイルを作成します。
 動作条件の設定では、2 つの温度差を表示指定できます。動作 LED の ON/OFF、
 ケーブル抵抗の補正ができます。
 リアルタイムモニターでは記録しながらグラフ表示し、途中で計測値をテキストで
 抽出、グラフ表示を変更できます。
 ロガーから読み出した全体データは、グラフ数表ともに複数記録の先頭にジャンプ
 できます。
 グラフ上で注目する点をマークとして記録し、その位置にジャンプできます。
 コメントも書き込めます。
 記録したデータから必要部分をテキストまたは CSV ファイルに変換できます。
 CSV ファイルはエクセルで読み込みます。

● LT-2A (2ch 温度ロガー)

仕様		使用環境
温度入力点数	2 点	5 ~ 35℃, 20 ~ 80% RH (結露なきこと)
入力コネクタ	3.5 φオーディオ用ステレオプラグ	外形寸法 (H × W × D) / 重量 100 × 61 × 20mm 100g (電池含む)
温度分解能	サーミスタ 1/1000℃ PT1000 1/100℃	パソコンとの接続 USB1.1 または USB2.0 (miniB ケーブル)
抵抗計測範囲	300 ~ 1M Ω	使用パソコン Windows 7, 8 (32/64 ビット)
計測周期	1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 秒 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 分, 1, 2 時間	付属ソフトウェアの機能 (CD) 記録データ読み込み - 複数記録対応、自動テキスト CSV 変換 動作条件設定 - 計測周期、センサー設定、開始時刻指定、低電力計測 リアルタイムモニター - グラフと数値表示、途中で表示変更 記録済データ - グラフと数値表示、印刷、テキスト CSV 変換 重み係数付加算平均、複数記録の先頭にジャンプ、マーク設定
記憶容量	約 26 万点、1 秒周期で約 72 時間	
使用電池	単 4 アルカリ × 2	
電池寿命	計測周期 2 秒、単 4 アルカリ電池で 5 日間	

注: LT-2 には外部制御、イベント入力、自己校正機能はありません。

校正 ROM 付温度センサー (リード線を含めた全長は 3m)						校正なし ROM 付温度センサー	
ステンレスセンサー	エア温センサー	皮膚温センサー	直腸温センサー	テフロンセンサー	極細テフロンセンサー	耳栓型センサー	汎用センサー
① LT-2Y-01	② LT-2N-00	③ LT-2N-12	④ LT-2N-11	⑤ LT-2T-01	⑥ LT-2T-02	⑦ LT-2N-13	⑧ LT-2G-01
3.2 φ × 200L	3.4 φ × 500L	5.0 φ円板 × 500L	3.7 φ × 500L	3.0 φ × 500L	1.0 φ × 500L	全長 3m	全長 90cm

● LT-2A8 (LT-8用センサー専用)

LT-8 用センサーのプラグを直接接続できます。センサーは LT-ST08-**(エア温、皮膚温、直腸温) です。
 プラグ交換が必要なく、使用できるセンサーの種類は固定で間違いが生じません。
 計測温度範囲は 0 ~ 120℃、温度分解能は 1/1000℃です。
 計測スイッチを押して起動すると標準的な LT-2A として機能します。
 LT-2A にすると R-T 情報付の LT-200 用センサーや、PT1000 等多様なセンサーが使用できます。
 (LT-200 用センサーを接続するにはプラグの変換アダプターが必要)

LT-8 用センサー	
エア温センサー	皮膚温センサー
⑨ LT-ST08-00	⑩ LT-ST08-12
全長 3m	全長 3m

※ 本カタログの仕様ならびにデザインは改良などのため予告なく変更されることがあります。
 ※ 本カタログ中の社名・商品名は各社の登録商標または商標です。

グラム株式会社

〒330-0063 さいたま市浦和区高砂 1-2-1-211
 TEL. 048-834-0016 FAX. 048-834-4538
 E-mail : gram@gram-corp.co.jp
 WEB : http://www.gram-corp.co.jp/